

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen Mini/ REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich (Seite 180).

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Presszange Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

REMS Presszangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 180.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung, verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszange Mini (PZ-2B)



REMS Pressring S (PR-2B),
stufenlos schwenkbar

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 237.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 238.





Presszangen mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971

Beispiel REMS Presszange Mini V:
Abdruck „V“ auf gepresstem Fitting
zur Rückverfolgbarkeit gemäß
EN 1775:2007

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
A				
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	VX 16		578552	
	VX 20		578554	
	AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492
		RFz 20		578494
		RFz 25		578496
		RFz 32		578498
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
U 16			578374	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)		H 16		578400
		H 18		578404
		H 20		578406
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
ACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
ACOME MT	ACz 12		578608	
	ACz 16		578610	
	ACz 20		578612	
	ACz 25		578614	
	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310
M 15			578312	
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310
		M 15		578312
		M 18		578314
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
ALB Sistema Multicapa	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
ALB Sistema Multicapa Gas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
C 26		578392		
U 32		578382		
U 40		578386		
ALTECH Altech	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 26		578362
		TH 32		578364
		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
APE Serie AP		B 16		578468
		B 20		578472
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
U 16		578374		
U 20		578378		

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
APE Serie APL	H 16		578400	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312
	H 18		578404		M 18		578314
	H 20		578406		M 22		578316
	H 26		578410		M 28		578318
	H 32		578412		M 35		578390
	TH 16		578352		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	TH 18		578356		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	TH 20		578358		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	TH 26		578362		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	TH 32		578364		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	TH 40		578624				
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	M 18		578314	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	M 22		578316	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	M 28		578318	
	U 16		578374	M 35		578390	
	U 18		578376	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	U 20		578378	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
		H 20		578406	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
H 26			578410	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
H 32			578412				
TH 16			578352	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312
TH 20			578358	M 18		578314	
TH 26			578362	M 22		578316	
TH 32			578364	M 28		578318	
TH 40			578624	M 35		578390	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
U 16			578374	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
U 20			578378				
C 26			578392	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400
U 32			578382	H 20		578406	
AQUATECHNIK Universal		B 16		578468	H 26		578410
		B 20		578472	H 32		578412
		B 26		578474	TH 16		578352
	B 32		578476	TH 20		578358	
	F 16		578456	TH 26		578362	
	F 20		578460	TH 32		578364	
	F 26		578462	THL 32		578368	
	F 32		578464	TH 40		578624	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 16		578400	U 16		578374	
	H 20		578406	U 20		578378	
	H 26		578410	C 26		578392	
	H 32		578412	U 32		578382	
	TH 16		578352	ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		578312
	TH 20		578358	M 18		578314	
	TH 26		578362	M 22		578316	
	TH 32		578364	M 28		578318	
TH 40		578624	M 35		578390		
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
U 16		578374	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		
U 20		578378					
C 26		578392	ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		578312	
U 32		578382	M 18		578314		
ARKA DUROsystem	H 16		578400	M 22		578316	
	H 20		578406	M 28		578318	
	H 25		578408	M 35		578390	
	H 26		578410	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	H 32		578412	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	TH 16		578352	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	TH 20		578358	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	TH 25		578360	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TH 26		578362				
	TH 32		578364	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		578534
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	US 1/2"		578536	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	US 3/4"		578538	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	US 1"		578540	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	ATUSA ITALIA SYCPRESS	M 15		578312
	U 16		578374	M 18		578314	
	U 20		578378	M 22		578316	
	Aschl NIR	M 15		578312	M 28		578318
		M 18		578314	M 35		578390
		M 22		578316	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
		M 28		578318	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
M 35			578390	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R				
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	ATUSA ITALIA SYCPRESS	M 15		578312
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	M 18		578314	
			STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 22		578316	
			M 28		578318		
			M 35		578390		
			M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		
			M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
			M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
			M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
			M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
AUSTEC	TH 16		578352
PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
AUSTEC	TH 16		578352
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
U 32		578382	
U 40		578386	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
U 20		578378	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
U 32		578382	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
Béné inox Série 41	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Brass Form Master Press	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	U 16		578374
	U 18		578376
U 20		578378	
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Acz 20		578612
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Acz 20		578612
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
BRASSTECH MULTIthermoSAN Brasspress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
TH 16		578352	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
C			
Cello Products -B->Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
U 20		578378	
U 32		578382	
U 40		578386	
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	RFz 12		578490
RFz 16		578492	
RFz 20		578494	
RFz 25		578496	
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Climatek Clima Therm	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344
	TH 16		578352
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 16		578352
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
Comap PEX Press	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
Comap Multiskin	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
H 26		578410	
H 32		578412	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
H 26		578410	
H 32		578412	
COMISA Press System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 14		578398
	H 16		578400
H 18		578404	
H 20		578406	
H 26		578410	
H 32		578412	
B 14		578466	
B 16		578468	
B 18		578470	
B 20		578472	
B 26		578474	
B 32		578476	
COMISA Press System Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 20		578378	
(DN 26)		578380	
U 32		578382	
VP 16		578482	
VP 20		578484	
VP 32		578488	
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700
	BMP ⅜"		578702
	BMP ½"		578704
	BMP ⅝"		578706
	BMP ¾"		578708
	BMP 1"		578710
	BMP 1 1/8"		578712
	BMP 1 1/4"		578714
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
D			
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
DIWASystems	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TH 40		578624	
DUOPIPE Systems DUOFIL MKSYSYSTEM	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
E			
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	H 26		578410
	TH 26		578362
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
U 32		578382	
EBRILLE Monflex	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	H 26		578410
	TH 26		578362
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
U 32		578382	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 12	
M 15			578312
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO ⁴⁾ (GAS)	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI PRESSTIGE	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI PRESSTIGE 4E05	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EFFEBI PRESSTIGE-GAS ⁴⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	F 16		578456	
	F 18		578458	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	Fz 40		578478	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374
		U 18		578376
		U 20		578378
		U 25		578380
		U 32		578382
	Elkhart APOLLOXPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
		Fittings Copper		578570
		and Low-Lead Brass		578606
		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
	ELYDAN izeo	RFz 16		578492
RFz 20			578494	
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
U 16			578374	
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
EMPUR	U 16		578374	
	U 20		578378	
	TH 14		578348	
	TH 15		578350	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312
		M 18		578314
		M 22		578316
		M 28		578318
		M 35		578390
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EUROTUBI	M 12		578310	
EUROPA	M 15		578312	
C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EUROTUBI	M 15		578312	
EUROPA	M 18		578314	
Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		
Evans Components Presslok	VAU 15 (1/2")		578630	
	VAU 20 (3/4")		578632	
	VAU 25 (1")		578634	
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324
		V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS C-STEEL		V 15		578328
		V 18		578332
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Fercofloor DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492
		RFz 20		578494
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
Fercofloor DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	FERRO systems BRASELLI GPF GAS	U 16		578374
		U 18		578376
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 25 S (PR-2B)		Mini Z8	574792 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
FERRO systems BRASELLI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
FERRO systems BRASELLI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32		578382	
	U 40		578386	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
FILINOX Instalpress Steel	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312
		M 18		578314
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
Fittings Estándar ECO-PRESS	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 16		578492	
	RFz 18		578638	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
RFz 32		578498		

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
Fittings Estándar PE-X	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
FORNARA ForPress	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	FORZA	K16/P18		578592
	WATER CRIMP (AUS)	K/20		578594
		K/25		578596
		K32		578598
K1/40			578600	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	
K/20		578594		
FORZA	U 16		578374	
STESSO PEX	U 20		578378	
WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
FORZA	K16/P18		578592	
GAS CRIMP (AUS)	K/20		578594	
	K/25		578596	
	K32		578598	
	K1/40		578600	
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
COPPER V PRESS (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	
	VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	
FORZA	V 15		578328	
STAINLESS V PRESS (AUS)	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	FRABO	M 15		578312
	FRABOPRESS 316 GAS M	M 18		578314
		M 22		578316
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
FRABO	V 15		578328
FRABOPRESS 316 GAS V	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS 316 M	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS 316 V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS CHROME	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS C-STEEL M	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS C-STEEL V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	M 12		578310
FRABOPRESS GAS M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO FRABOPRESS M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO FRABOPRESS V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Fränkische alplex-duo XS	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
Fränkische alplex F50 PROFIL	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
(DN 26)	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Fränkische alplex L	Fz 40		578478

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
G			
gabotherm H+S	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (¼")		578396
	U 14 (⅜")		578372
	U 16 (½")		578374
	U 18 (⅝")		578376
	U 20 (¾")		578378
	U 25 (1")		578380
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mepla	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
	G 32		578450
	G 40		578452
	G 20		578444
Geberit Mepla Therm	G 20		578446
	G 26		578448
Geberit Volex	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
General Fittings 5T00	H 16		578400	General Fittings Trident Gas	H 16		578400
	H 20		578406		H 20		578406
	H 26		578410		H 26		578410
	H 32		578412		H 32		578412
	TH 16		578352		TH 16		578352
	TH 20		578358		TH 20		578358
	TH 26		578362		TH 26		578362
	TH 32		578364		TH 32		578364
	TH 40		578624		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 16		578374
	U 16		578374		U 20		578378
	U 20		578378		U 32		578382
	U 32		578382		U 40		578386
U 40		578386					
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	Giacomini	H 16		578400
	H 20		578406	Raccordi RM	H 20		578406
	H 26		578410	Giacomini	H 26		578410
	H 32		578412	H 32		578412	
	TH 16		578352	TH 16		578352	
	TH 20		578358	TH 20		578358	
	TH 26		578362	TH 26		578362	
	TH 32		578364	TH 32		578364	
	TH 40		578624	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	U 16		578374	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	U 20		578378	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	U 32		578382	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	U 40		578386	
	U 16		578374				
	U 20		578378	Giacomini	H 16		578400
	U 32		578382	RM MULTIGAS	H 20		578406
U 40		578386	H 26		578410		
			H 32		578412		
			TH 16		578352		
			TH 20		578358		
			TH 26		578362		
			TH 32		578364		
			U 16		578374		
			U 20		578378		
			U 32		578382		
			U 40		578386		
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	Giacomini	V 15		578328
	B 18		578470	Valvole Giacomini	V 18		578332
	B 20		578472	serie R850V	V 22		578334
	B 26		578474	V 28		578336	
	B 32		578476	V 35		578604	
	F 16		578456	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	F 20		578460	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	F 26		578462	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	F 32		578464	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	SA 15		578514	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	SA 18		578518	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	SA 22		578520	
	H 16		578400	SA 28		578522	
	H 18		578404	M 15		578312	
	H 20		578406	M 18		578314	
	H 25		578408	M 22		578316	
	H 26		578410	M 28		578318	
	H 32		578412	M 35		578390	
	TH 16		578352	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	TH 18		578356	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	TH 20		578358	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	TH 25		578360	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	TH 26		578362	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TH 32		578364				
	TH 40		578624				
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R				
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R				
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R				
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R				
	U 16		578374				
	U 18		578376				
U 20		578378					
U 25		578380					
U 32		578382					
U 40		578386					
General Fittings Trident	B 16		578468	Gotan Pipe	U 16		578374
	F 16		578456	Systems	U 20		578378
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	(Scandinavia)	U 25		578380
	H 16		578400	Alu-Pres	U 32		578382
	H 20		578406	U 40		578386	
	H 26		578410				
	H 32		578412				
	TH 16		578352	Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	TH 20		578358	Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	TH 26		578362		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	TH 32		578364		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
	TH 40		578624				
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	GS	TH 14		578348
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	Wärmesysteme	TH 16		578352
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	System TH	TH 20		578358
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		TH 26		578362
U 16		578374		TH 32		578364	
U 20		578378		TH 40		578624	
U 32		578382		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
				TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
				TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
				TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
H			
HakaGerodur HAKASAN	TH 10		578342
	TH 11,6		578344
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
heima24	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
U 32		578382	
HELIROMA Klimapress	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
HELIROMA Romapress	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
Henco	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352
		TH 20		578358
TH 26			578362	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
U 20		578378		
U 26		578392		
U 32		578382		
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
U 14		578372		
U 16		578374		
U 18		578376		
U 20		578378		
U 26		578392		
U 32		578382		
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Hopewell press fit system	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
ICMA Sempiter	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
U 40		578386	
ICMA Sempigas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
F 20		578460	
F 26		578462	
F 32		578464	
F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
Fz 40		578478	
H 16		578400	
H 20		578406	
H 26		578410	
H 32		578412	
U 16		578374	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
B 16		578468	
B 20		578472	
B 26		578474	
B 32		578476	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	U 16		578374
	U 20		578378
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
Instantor Copper Press Imperial	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
Instantor Copper Press Metric	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718
Instantor Copper Press Metric	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720
	M 15		578312
	M 22		578316
Instantor Press System	M 28		578318
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	TH 16		578352
IPA IPANA Press	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 10		578342
	TH 11,6		578344
	TH 12		578346
TH 14		578348	
TH 15		578350	
TH 16		578352	
TH 17		578354	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 22		578588	
TH 25		578360	
TH 26		578362	
TH 28		578590	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IPA Thu	TH 16		578352
IPANA Press	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	U 16		578374
	U 20		578378
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
		TH 32		578364
		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
		F 16		578456
		F 20		578460
		F 26		578462
		F 32		578464
		F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
		F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
		F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
		H 16		578400
		H 20		578406
		H 26		578410
		H 32		578412
		U 16		578374
		U 20		578378
		U 25		578380
		C 26		578392
		U 32		578382
		B 16		578468
		B 20		578472
		B 26		578474
		B 32		578476
	IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 25		578360
		TH 26		578362
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
IVT PRIPRESS	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
J				
Jäger - Aquatec Aquatec H	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 17		578402	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 40		578386	
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578404	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
K				
KAN KAN-therm Press	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	U 40		578386	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	KAN KAN-therm Inox	M 12		578310
M 15			578312	
M 18 ¹⁾			578314	
M 22			578316	
M 28 ¹⁾			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
KE KELIT KELOX		U 16		578374
		U 18		578376
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
KE KELIT KELOX-ULTRAX		U 16		578374
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- 1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- 2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- 3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- 4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- 5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
KE KELIT KELO-WINDOW-U	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
KE KELIT KELOX-WINDOW-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
KEMBLA KemPress (AUS)		VAU 15 (OD 12,7 mm)	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KISAN Kisan KD	KI 16		578524
	KI 20		578526
	KI 25		578528
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	KISAN Kisan WL	KI 16	
KI 20			578526
KI 25			578528
KI 32			578530
TH 16			578352
TH 20			578358
TH 25			578360
TH 32			578364
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R
KISAN Kisan WM	KI 16		578524
	KI 20		578526
	KI 25		578528
	KI 32		578530
KISAN Kisan WR	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	KISAN Kistal C	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
KISAN Kistal Inox	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606

L

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
LK Systems LK >B-Press	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	LK Systems LK >B-Press Eltförszinkat	V 12	
V 15			578328
V 18			578332
V 22			578334
V 28			578336
V 35			578604
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R
LK Systems LK >B-Press Gas	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
LK Systems LK Universal	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
LVI-DAHL Altech-Alupex	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
MAINCOR MAINPRESS	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
MAINCOR MAINFLOR	U 16		578374
	U 20		578378
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5		578394
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 14		578398
	H 16		578400
H 18		578404	
H 20		578406	
H 26		578410	
H 32		578412	
U 14		578372	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
Meier Tobler Metalplast - Stramax Serie MM	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RfZ 16		578492
	RfZ 20		578494
	RfZ 25		578496
	RfZ 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
TH 25		578360	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
METALGRUP Permatubo	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
METALGRUP PexGrup	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Mueller Industries Streamline PRS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Multicap Industrial AIS PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
Multicap Industrial AIS XPRT	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
U 40		578386	
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
NIBCO (USA) Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
NICOLL FLUXO	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
TH 16		578352	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 25		578360	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 14		578372	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
C 26		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 25		578644
	VRX 32		578646
Nussbaum Optipress	V 15		578328
	V 18		578332
Aquaplus	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
O			
Oventrop Cofit P	H 16 A H 20 A H 26 A H 32 A		578420 578426 578430 578432
Oventrop Cofit PD	H 16 A H 20 A H 26 A		578420 578426 578430
Oventrop Cofit PDK	H 16 A H 20 A		578420 578426
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A H 20 A H 32 A		578420 578426 578432
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A H 20 A		578420 578426
P			
PBTub SERTIPRESS	Rfz 12 Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25		578490 578492 578494 578496
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15 M 18 M 22 M 28 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35		578312 578314 578316 578318 578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35		578312 578314 578316 578318 578390
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16 U 18 U 20 U 25 U 32 U 40		578374 578376 578378 578380 578382 578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
PEXTUBE PexTube	Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25 Rfz 32		578492 578494 578496 578498

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Pipeline C-PRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pipeline RADOPRESS	TH 16 TH 18 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578356 578358 578362 578364 578624 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
Pipetec Connect	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B) U 16 U 20 U 25 U 32		578352 578358 578362 578364 578624 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R 578374 578378 578380 578382
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex alfa Gas	TH 16 TH 20 TH 26 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B)		578352 578358 578362 574782 R 574788 R 574794 R
PLASTICA ALFA Multypex alfa Gas protek	TH 16 TH 20 TH 26 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B)		578352 578358 578362 574782 R 574788 R 574794 R
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25 Rfz 32		578492 578494 578496 578498

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740
	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342
	TH 15		578350
	TH 22		578588
	TH 28		578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 14		578348
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578424
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578370
	HEz 40 ³⁾		578572
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
POLYSAN-Henco- Press-System	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	H 14		578398
Prandelli Multyrama Pf	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578412
	H 32		578412
	U 40		578386
Prandelli Multyrama Pfm	H 14		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 40		578386
	PURMO Cleverfit Radial	F 16	
F 20			578460
F 26			578462
F 32			578464
F 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574728 R
F 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574730 R
F 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574732 R
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R
H 16			578400
H 20			578406
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
	R		
Raccorderie Metalliche aesPRES ⁴⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
Raccorderie Metallische inoxPRES ⁹	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
Raccorderie Metallische MARINEPRES ⁹	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
Raccorderie Metallische steelPRES ⁹	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	RBM Tita-fix	B 14		578466
B 16			578468	
B 18			578470	
B 20			578472	
B 26			578474	
F 16			578456	
F 18			578458	
F 20			578460	
F 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574728 R	
F 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574730 R	
H 14			578398	
H 16			578400	
H 18			578404	
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 14			578348	
TH 16			578352	
TH 18			578356	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
U 14			578372	
U 16			578374	
U 18			578376	
U 20			578378	
RBM Tita-gas		TH 16		578352
		TH 20		578358
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	
	LD 20		578654	
	LD 25		578656	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12		578490	
	Rfz 16		578492	
	Rfz 20		578494	
	Rfz 25		578496	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Roth PressCheck	RN 14		578434
	RN 16		578454
	RN 17		578436
	RN 20		578438
	RN 25/26		578440
	RN 32		578442
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 14		578372	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
S			
SA.MI plastic	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
SA.MI plastic Multistrato Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.		
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514		
	B 20		578472		SA 18		578518		
	B 26		578474		SA 22		578520		
	B 32		578476		SA 28		578522		
	F 16		578456		M 15 ¹⁾		578312		
	F 20		578460		M 18 ¹⁾		578314		
	F 26		578462		M 22 ¹⁾		578316		
	F 32		578464		M 28		578318		
	Fz 40		578478		M 35		578390		
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
	H 16		578400		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		
	H 20		578406		V 15 ¹⁾		578328		
	H 26		578410		V 18 ¹⁾		578332		
	H 32		578412		V 22 ¹⁾		578334		
	TH 16		578352		V 28		578336		
	TH 20		578358		V 35		578604		
	TH 26		578362		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		
	TH 32		578364		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		
	TH 40		578624		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R						
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R						
	U 16		578374						
	U 20		578378						
	C 26		578392						
	U 32		578382						
	U 40		578386						
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16			578468	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514
		B 20			578472		SA 18		578518
B 26			578474	SA 22			578520		
B 32			578476	SA 28			578522		
F 16			578456	M 15 ¹⁾			578312		
F 20			578460	M 18 ¹⁾			578314		
F 26			578462	M 22 ¹⁾			578316		
F 32			578464	M 28			578318		
F 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574728 R	M 35			578390		
F 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574730 R	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R		
F 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574732 R	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R		
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R		
H 16			578400	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R		
H 20			578406	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R		
H 26			578410	V 15 ¹⁾			578328		
H 32			578412	V 18 ¹⁾			578332		
TH 16			578352	V 22 ¹⁾			578334		
TH 20			578358	V 28			578336		
TH 26			578362	V 35			578604		
TH 32			578364	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574752 R		
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574756 R		
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574758 R		
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574760 R		
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574762 R		
U 16			578374						
U 20			578378						
C 26			578392						
U 32			578382						
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662	SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)		SA 15		578514
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664			SA 18		578518
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662	SA 22			578520	
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	SA 28			578522	
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000		SA 15		578514	M 15 ¹⁾			578312	
	SA 18		578518	M 18 ¹⁾		578314			
	SA 22		578520	M 22 ¹⁾		578316			
	SA 28		578522	M 28		578318			
	M 15 ¹⁾		578312	M 35		578390			
	M 18 ¹⁾		578314	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R			
	M 22 ¹⁾		578316	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R			
	M 28		578318	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R			
	M 35		578390	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R			
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R			
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	V 15 ¹⁾		578328			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	V 18 ¹⁾		578332			
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	V 22 ¹⁾		578334			
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	V 28		578336			
	V 15 ¹⁾		578328	V 35		578604			
	V 18 ¹⁾		578332	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R			
	V 22 ¹⁾		578334	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R			
	V 28		578336	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R			
	V 35		578604	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R			
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R			

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514
		SA 18		578518
SA 22			578520	
SA 28			578522	
M 15 ¹⁾			578312	
M 18 ¹⁾			578314	
M 22 ¹⁾			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 15 ¹⁾			578328	
V 18 ¹⁾			578332	
V 22 ¹⁾			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
SANHA-Press Chrom Serie 16000		SA 12		578510
		SA 15		578514
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	V 12		578324	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510
SA 14			578512	
SA 15			578514	
SA 16			578516	
SA 18			578518	
SA 22			578520	
SA 28			578522	
M 12			578310	
M 15 ¹⁾			578312	
M 18 ¹⁾			578314	
M 22 ¹⁾			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 12			578324	
V 14			578326	
VG 14			578338	
V 15 ¹⁾			578328	
V 16			578330	
VG 16			578340	
V 18 ¹⁾			578332	
V 22 ¹⁾			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
VG 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574750 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
VG 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574754 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	
	SA 14		578512	
	SA 15		578514	
	SA 16		578516	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 12		578324	
	V 14		578326	
	VG 14		578338	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 16		578330	
	VG 16		578340	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	
	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 12		578324	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510
		SA 14		578512
		SA 15		578514
		SA 16		578516
		SA 18		578518
SA 22			578520	
SA 28			578522	
M 12 ¹⁾			578310	
M 15 ¹⁾			578312	
M 18 ¹⁾			578314	
M 22 ¹⁾			578316	
M 28 ¹⁾			578318	
M 35 ¹⁾			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 12			578324	
V 14			578326	
VG 14			578338	
V 15 ¹⁾			578328	
V 16			578330	
VG 16			578340	
V 18 ¹⁾			578332	
V 22 ¹⁾			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
VG 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574750 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
VG 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574754 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	
	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 12		578324	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510
		SA 15		578514
		SA 18		578518
		SA 22		578520
SA 28			578522	
M 12			578310	
M 15 ¹⁾			578312	
M 18 ¹⁾			578314	
M 22 ¹⁾			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 12			578324	
V 15 ¹⁾			578328	
V 18 ¹⁾			578332	
V 22 ¹⁾			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
SANITOP PERMATUBO INOX		M 15		578312
		M 18		578314
		M 22		578316
		M 28		578318
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
SATEC SK VITerm	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Solar Visu-Control	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl gas	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer gas	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
SESTA sistema multistrato	H 16		578400
	H 20		578406
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
SIGMA LI Premium	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 16		578400
	H 20		578406
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	STELBI Polikraft	M 15	
M 18 ¹⁾			578314
M 22			578316
M 28 ¹⁾			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
STELBI Stelgas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
T	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400
		H 18		578404
		H 20		578406
		H 25		578408
		H 26		578410
		H 32		578412
		TH 16		578352
		TH 18		578356
		TH 20		578358
		TH 25		578360
	TDM BRASS Serie 2600	TH 26		578362
		THL 32		578368
		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
		U 16		578374
		U 18		578376
		U 20		578378
U 25			578380	
U 32			578382	
TDM BRASS Serie 1700 gas	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
TermoConcept TC-PRESS	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	Basic E01 ²⁾		578618	
THERMOLUTZ	H 14		578398	
	H 16		578400	
	TH 20		578358	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
U 16			578374	
U 20			578378	
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	U 32		578382	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
TIEMME TIEMME Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TIGRE ALPEX GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TKM Systemtechnik	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
TRA TRAPRESS	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
U 32		578382	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TWEETOP	U 16	
U 20			578378
U 25			578380
U 32			578382
U 40			578386
U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	C 26		578392
	U 32		578382

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
U 20		578378	
U 32		578382	
U 40		578386	
UNIDELTA DELTA PRESS GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
H 26		578410	
H 32		578412	
U 16		578374	
U 20		578378	
U 32		578382	
U 40		578386	
Uponor MLC	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 18		578580
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
	U 40		578386
	U 40		578386
Uponor MLC-D	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor MLC-G	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor S-Press PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
V			
Valsir Bravopress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
U 16		578374	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	
Valsir PEXAL	H 14		578398
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog. Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Van Marcke NV Tubipex	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Variotherm System TH	TH 11,6		578344
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	VESBO CARBON	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
VESBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
VESBO VPREMIUM	C 26		578392
	U 32		578382
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
Viega Fonterra	VX 12		578552
	VP 14/15		578480
	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
Viega MegaPress (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 316 (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPressG (ASTM) ³⁾	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Megapress (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Megapress S (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Pexfit	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
	VX 16		578552
	VX 20		578554
Viega Pexfit Fosta G	VX 25		578556
	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
	VX 16		578552
Viega Prestabo	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
Viega Profipress	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Viega Profipress G	V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
Viega Profipress S		V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Viega Profipress Therm	V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
Viega ProPress (ASTM) ³⁾		VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ³⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
Viega ProPress 316 (ASTM) ³⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
Viega Raxofix	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
	VRX 25		578644	
	VRX 32		578646	
	Viega Sanfix	VP 16/17		578482
VP 20			578484	
VP 25			578486	
VP 32			578488	
Viega Sanfix Fosta		VP 16/17		578482
	VP 20		578484	
	VP 25		578486	
	VP 32		578488	
	Viega Sanpress	V 12		578324
V 15			578328	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
Viega Sanpress Inox	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
Viega Smartpress	VX 16		578552	
	VX 20		578554	
	VX 25		578556	
Viessmann	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
VSH MultiPress	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
VSH MultiPress Gas	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	VSH SudoPress Copper	V 12		578324
		V 14		578326
V 15			578328	
V 16			578330	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	VSH SudoPress Stainless	V 15	
V 18			578332
V 22			578334
V 28			578336
V 35			578604
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
VSH XPress Carbon	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
VSH XPress Copper	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
VSH XPress Copper GAS	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	VSH XPress Stainless	M 15	
M 18 ¹⁾			578314
M 22			578316
M 28 ¹⁾			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
W			
Watts MTR Art press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US 1"		578540
	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
WATTS	U 16 (1/2")		578374
RADIANT	U 20 (3/8")		578378
Watts	U 25 (1/2")		578380
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382
Wavin	B 16		578468
Tigris K5/M5	B 20		578472
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
WEECON	M 15		578312
PRESS-C-Stahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
WEECON	M 15		578312
PRESS-Edelstahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
WEECON	V 15		578328
PRESS-Kupfer	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
WEM	U 16		578374
WIELAND	TH 14		578348
cuprotherm	TH 16		578352
CTX	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
WKS-Press	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WÜRTH	TH 16		578352
Würth	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
X			
XtraConnect	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
(DN 26)	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346
Zewo Press Premium	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
ZEWOTHERM	TH 16		578352
Zewo Press PPSU	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
ZURN	US 3/8"		578534
INDUSTRIES	US 1/2"		578536
ZURN PEX	US 3/4"		578538
	US 1"		578540

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 180. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574516R
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574704R
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini/Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	578295R
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 11 Presszangen Mini und für 6 Pressringe S (PR-2B)	578659R

