

Mobiler Edelstahl-Pultschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 500 x 500 mm, 1 Schublade(n)

Artikelnummer: 522045



Pultschrank

fahrbar

Mobiler Edelstahl-Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Flügeltür
- einschlagende Türen
- 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Ebene 45 kg
- 1 Schublade(n)
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Rollen

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	Pult	Traglast Fachboden	45 kg
Pulttyp	Pultschrank	Schubladen Anzahl	1 Stück
Türtyp	Flügeltür	Material	Edelstahl
Höhe	1340 mm	fahrbar	ja
Breite	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	500 mm	Unterbau	Rollen

Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden	Gewicht	63 kg

Zubehör

522049	.	Edelstahlboden für Pultschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 45 kg, Aus Edelstahl
--------	---	--

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau