

fetra

Plattformwagen SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit Elastik-Bereifung



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 900384



fetra Schiebebügelwagen SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg








Plattformwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit Elastik-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	1200 kg	Bereifung	Elastik
Ladehöhe	280 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad-Ø	200 mm
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausführung	wasserfest	Höhe	1000 mm
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Oberfläche	pulverbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	44 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar