

## Soffitten-Sparlampe 30x221, S15 220/240V 5W warmweiß

Artikel-Nr. 44031

Lampenleistung:	5 W
Lampenspannung:	220 - 240 V
Lichtstrom:	200 lm
Sockel:	sonstige
Lampenform:	gerade
Ausführung Glas/Abdeckung:	opal
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lichtfarbe:	827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:	Nein
Durchmesser:	30 mm
Außenanwendung:	Nein
Integrierter Dämmerungssensor:	Nein
Schalhäufigkeit beliebig:	Nein
Gesamtlänge:	221 mm
Schwarzlichtlampe:	Nein
Energieeffizienzklasse:	B
Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h



Soffitten-Sparlampe 30x221 Soffitten-Sparlampe, S15, warmweiß. Die Lampe zeichnet sich durch ihren geringeren Verbrauch aus. Überzeugt sich durch lange Lebensdauer, bis zu 8000 Stunden. Kunststoffgehäuse.

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:14

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.