

## iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN87TX00CE



Premium Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems uneingeschränkt perfekte Ergebnisse erzielt.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Zeolith®-Trocknen – schneller trocken bei weniger Energieverbrauch.
- ✓ flexComfort Pro – leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	.....A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 43.2 kg
Bruttogewicht:	..... 45.0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242003943830
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



### Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

## iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN87TX00CE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN

- timeLight
- emotionLight blau
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


**iQ700, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN87TX00CE**

**Maßzeichnungen**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm