

iQ500, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß SR25ZW10ME



Sonderzubehör

SZ34CB00	Variabler Besteckkorb 45cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73145	Variabler Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb

Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ varioFlex Pro Korbsystem und varioSchublade Pro für 45 cm breite Geschirrspüler :So finden alle Arten von Geschirr ihren Platz.
- ✓ Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknung - schneller Trocknen bei weniger Energieverbrauch.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	30 mm
Abmessungen des Gerätes:	845 x 450 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max.:	20 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	44.5 kg
Bruttogewicht:	45.9 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003944141
Gerätetyp:	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



iQ500, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß SR25ZW10ME

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- varioFlex Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*

- Tastensperre
- Präzise Glasschutz-Technik

Zubehör

- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß SR25ZW10ME

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz