

- ▶ Auszugsführung Quadro V6 mit Push to open, Großverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 30 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Öffnungssystem Push to open
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 116 754	9 116 775	20 St.
300	9 117 490	9 117 501	20 St.
350	9 117 473	9 117 474	20 St.
420	9 116 789	9 116 790	20 St.
470	9 115 820	9 115 821	20 St.
520	9 117 871	9 117 872	20 St.

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 113 945	9 113 951	20 St.
300	9 117 396	9 117 397	20 St.
350	9 117 372	9 117 373	20 St.
420	9 113 907	9 113 938	20 St.
470	9 117 305	9 117 306	20 St.
520	9 118 403	9 118 404	20 St.

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 118 210	9 118 221	20 St.
300	9 118 139	9 118 140	20 St.
350	9 118 111	9 118 112	20 St.
420	9 117 979	9 117 980	20 St.
470	9 117 913	9 117 914	20 St.
520	9 118 246	9 118 247	20 St.

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

