

DENIOS hat das kleinste und mobilste Reinigungsgerät für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung als Tischaufsatzgerät entwickelt. Durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht kommt es für vielfältige Reinigungsaufgaben in der Instandhaltung, Produktion und Werkstatt an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz. Das Tischgerät ist außergewöhnlich sparsam und bietet dabei alle wichtige Grundfunktionen zur manuellen Pinselreinigung.

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x

NEU

bio.x A25

- Mobiles Tischaufsatzgerät für Werkstätten und Abteilungen mit wenig Platz
- Ideal für die Reinigung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zahnrädern, etc.
- Erfüllt höchste Ansprüche an die Mobilität des Gerätes

- ① Mit dem robusten Durchfluspinsel lassen sich die Kleinteile effektiv reinigen.
- ② Das Gerät erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme 40 °C und garantiert so eine optimale Waschkraft des wässrigen Reinigers.
- ③ Das optimale Füllvolumen des Tanks beträgt 25 Liter.
- ④ Eine Filtermatte im Gerät hält feinste Verunreinigungen zurück und erhöht die Standzeit des Reinigungsades.
- ⑤ Mittels der bedienerfreundlichen Steuerung wird die Tauchpumpe ein- und ausgeschaltet.
- ⑥ Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer kompakten Technikeinheit vereint.
- ⑦ Durch Öffnen des Reinigungsbeckens kann der bio.x Reiniger problemlos eingefüllt und die Filtermatte gewechselt werden.
- ⑧ Eine Ablassöffnung an der Rückseite ermöglicht ein restloses Entleeren des Gerätes.
- ⑨ Der Pinsel kann bei Nichtgebrauch und Transport des Gerätes im Becken arretiert werden.
- ⑩ Seitliche Griffmulden erleichtern das Heben und Transportieren des Gerätes.



Tischgerät bio.x A25

Typ	bio.x A25
Arbeitshöhe [mm]	285
Breite Nutzfläche [mm]	440
Tiefe Nutzfläche [mm]	300
Traglast gesamt [kg]	50
Füllmenge Reiniger [l]	25
Maße außen L x B x H [mm]	560 x 520 x 405
Betriebstemperatur [°C]	40
Bestellnummer Grundgerät	274-100-J1
Bestellnummer Komplettsset (inkl. 5 Liter bio.x Reiniger Konzentrat für die Erstbefüllung)	274-240-J1



BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x

Der neue Reinigungstisch bio.x C100 XL ist in seiner Größe und Stabilität einzigartig. Besonders große und sperrige Teile können bequem von einer oder zwei Anwendern zur gleichen Zeit gereinigt werden. Die barrierefreie Arbeitsfläche garantiert dabei maximalen Komfort und gute Zugänglichkeit von allen Seiten.

DENIOS INNOVATION

bio.x C100 XL

- Reinigungssystem zur lösemittelfreien Teilereinigung
- mit extra großer Arbeitsfläche für besonders breite und schwere Teile
- besonders stabil und energieeffizient

NEU



- ① Die große Reinigungsfläche ermöglicht ein effektives und komfortables Arbeiten.
- ② Eine funktionale Steuerung garantiert durch die Wahl des Energiesparmodus eine Energieersparnis um mehr als 50 %.
- ③ Mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb und Magnet. Zusätzlich hält ein auswaschbarer Filterbeutel (Feinheit: 100 µm) feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie ins Bad gelangen.
- ④ Doppelwandiger Reinigungstank zur optimalen Stabilität und Wärmedämmung.
- ⑤ Mit zwei Durchfluspinseln an extra langen Schläuchen für bequemes Bürsten der verschmutzten Teile.
- ⑥ Einfacher Transport mittels Hubwagen.



Typ	bio.x C100 XL
Arbeitshöhe [mm]	990
Breite Nutzfläche [mm]	1450
Tiefe Nutzfläche [mm]	900
Traglast gesamt [kg]	250
Füllmenge Reiniger [l]	100
Maße außen L x B x H [mm]	1050 x 1600 x 1025
Betriebstemperatur [°C]	41
Nennspannung [V]	230
Bestellnummer Grundgerät	274-177-J1
Bestellnummer Komplettsset (bestehend aus Gerät und einer Erstbefüllung bio.x Reiniger, entspricht 100 l Reinigungsflüssigkeit)	274-178-J1