

bac repliable pour palettes

hauteur x longueur x largeur 1110 x 1000 x 1200 mm, capacité de gerbage 500 kg, en plastique en gris, parois pleines, fond plein, soubassement 3 patins

lot 2 pièce



Numéro d'article: 118511

Bac pliant pour palettes

avec abattant de chargement

bac repliable pour palettes




- hauteur x longueur x largeur 1110 x 1000 x 1200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 910 x 950 x 910 mm
- force statique / dynamique 4000 / 1200 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- en plastique en gris
- parois pleines
- épaisseur de cloison 6,5 mm
- fond plein
- soubassement 3 patins
- résistant à la température de -30 °C à +60 °C

Détails techniques

type de récipient	bac repliable	pliable	oui
norme européenne	non	structure de cloison	fermé
hauteur	1110 mm	épaisseur de cloison	6,5 mm
hauteur intérieure	910 mm	soubassement	plein
longueur	1000 mm	soubassement	3 patins
longueur intérieure	950 mm	couvercle	oui
largeur	1200 mm	type de couvercle	couvercle coiffant
largeur intérieure	910 mm	résistance à la température	-30 °C à +60 °C

capacité de charge statique	4000 kg	convient pour aliments	non
capacité de gerbage	500 kg	considération comme matière dang	non
charge dynamique	1200 kg	couleur	gris
matériau	plastique	Poids	90 kg
emboîtable	non		

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample