

## Rollcart chariots à quadruple paroi

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



**Numéro d'article: 158035**

## Rollcart Chariot à quatre parois robuste

### Force 1200 kg

chariots à quadruple paroi

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 670 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 4 parois (paroi pleine)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique

## Détails techniques

|                         |                        |                      |                          |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | couleur              | bleu gentiane // RAL5010 |
| type de chariot         | chariots à dossier     | matériau de finition | soudé                    |

|                           |                            |                          |   |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| type de chariot à dossier | chariots à quadruple paroi | poignée                  | 2 pièce                                     |
| charge                    | 1200 kg                    | rabattable               | non   |
| hauteur de charge         | 285 mm                     | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| longueur de plateau       | 1000 mm                    | pneumatique              | élastique                                   |
| largeur de plateau        | 670 mm                     | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| matériau de plateforme    | plaque de contreplaqué     | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| surface de plateforme     | antidérapant               | roulement                | roulement à billes                          |
| exécution de plateforme   | imperméable                | hauteur                  | 990 mm                                      |
| rehausses                 | 4 parois (paroi pleine)    | longueur                 | 1170 mm                                     |
| emboîtable                | non                        | largeur                  | 700 mm                                      |
| matériau de châssis       | acier                      | Poids                    | 54 kg                                       |
| surface de châssis        | finition peinture époxy    |                          |   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 157958 |    | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm  |
| 158397 |   | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 158398 |  | panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm  |
| 158404 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique   |
| 158408 | .   | 4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158409 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                            |
| 158420 |  | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4   |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4  |
| 158425 |  | plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |