

bott **armoire murale** verso

hauteur x largeur x profondeur 800 x 1050 x 350 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à penne rotatif, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Numéro d'article: 232435




armoire murale

- hauteur x largeur x profondeur 800 x 1050 x 350 mm
- force par plateau 75 kg
- En acier
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- double porte battante
- verrouillable avec serrure à penne rotatif
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre





Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire universelle	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
type de porte	double porte battante	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	800 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	verrouillable	oui
profondeur	350 mm	système de fermeture	serrure à penne rotatif
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	soubassement	socle
type tablette/niveau	tablette en acier	matériau	acier
charge tablette	75 kg	Poids	35,698 kg

Accessoires

233013		séparateur à compartiments, hauteur x largeur x profondeur 100 x 235 x 310 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes