

Scangrip lampe de poche FLASH 300

boîtier en aluminium anodisé, avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation, portée d'éclairage 100 m, angle de rayonnement 10 / 60 °



Numéro d'article: 235413



lampe de poche

- diamètre x longueur 32 x 133 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- classe d'efficacité énergétique A
- avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
- durée d'éclairage 3 h
- portée d'éclairage 100 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions






Détails techniques

type d'outil	Accessoires	surface de boîtier	anodisé
type de lampe	lampe de poche	longueur	133 mm
Classe d'efficacité	A	diamètre	32 mm

énergétique			
Portée d'éclairage	100 m	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
Durée d'éclairage	3 h	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
flux lumineux	300	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
angle de rayonnement	10-60 °	Marque selon le registre allemand	Scangrip
équipement lampe	interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation	Poids	0,27 kg
matériau de boîtier	aluminium		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute