

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier inoxydable, capacité 10 l, hauteur x largeur x profondeur 241 x 244 x 428 mm, coupe-flammes intégré, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236241



jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier inoxydable
- capacité 10 l
- hauteur x largeur x profondeur 241 x 244 x 428 mm
- verrouillable avec doseur de précision
- coupe-flammes intégré
- compensation de surpression automatique
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- avec robinet de dosage de précision
- avec Poignée de transport
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réipient de sécurité	fermeture	doseur de précision
type de réipient	bidon	coupe-flammes	oui

type de jerrycan	jerrycan de transport	compensation de vide / surpressi	oui
capacité	10 l	Expiration	avec robinet de dosage de précision
considération comme matière dang	combustibles agressifs	équipement conteneur pour produi	anneau de protection plastique sur le pourtour
matériau	acier inoxydable 1.4301	poignée	Poignée de transport
hauteur	241 mm	matériau joint d'étanchéité	NBR
largeur	244 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
profondeur	428 mm	Poids	2,9 kg