

## Hansa lampadaire à DEL Jaspis

DEL, 52 W, pas interchangeable, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins, Avec variateur en continu, 45 % éclairage direct, 55 % éclairage indirect, hauteur 1965 mm, tête de lampe longueur x largeur 500 x 220 mm, pied d'appui longueur x largeur 420 x 220 mm

Numéro d'article: 240023



**HANSA**  
by styro



lampadaire à DEL





- DEL, 52 W, pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins
- Avec variateur en continu
- 45 % éclairage direct, 55 % éclairage indirect
- tête de lampe avec diffuseur et protection anti-éblouissement pour une répartition homogène de la lumière sans éblouissement gênant
- hauteur 1965 mm, tête de lampe longueur x largeur 500 x 220 mm, pied d'appui longueur x largeur 420 x 220 mm
- câble longueur 2 m

### Détails techniques

|                       |                  |                          |  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| fournitures de bureau | lampes de bureau | équipement tête de lampe | diffuseur, protection anti-éblouissement |
| type de lampe         | lampadaire à DEL | longueur tête de lampe   | 500 mm                                   |
| installation          | tablette         | largeur tête de lampe    | 220 mm                                   |
| type d'ampoule        | DEL              | fonction lampe           | Avec variateur en continu                |

|                                    |                     |                                     |              |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| couleur lumineuse                  | blanc neutre        | avec variateur                      | oui          |
| luminance                          | 1200                | hauteur                             | 1965 mm      |
| conseil d'utilisation<br>puissance |                     | matériau                            |              |
| éclairage direct                   | 45 %                | longueur pied de lampe              | 420 mm       |
| éclairage indirect                 | 55 %                | largeur pied de lampe               | 220 mm       |
| flux lumineux                      | 5600                | alimentation                        |              |
| Classe d'efficacité<br>énergétique | C                   | longueur de câble                   | 2 m          |
| consommation d'énergie<br>pondérée |                     | couleur                             | blanc/argent |
| puissance ampoule                  | 52 W                | Numéro d'enregistrement<br>DEEE     | DE87155287   |
| DEL                                | oui                 | Type d'appareil DEEE                | lampes CAT 3 |
| ampoule remplaçable                | pas interchangeable | Marque selon le registre<br>alleman | Hansa        |
| autonomie                          | 50000 h             | Poids                               | 11,7 kg      |
| index de rendu de<br>couleur (IRC) | >80                 |                                     |              |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 218292 |   | cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm  |
| 219520 |  | plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir   |
| 229958 |  | tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé |
| 236155 |  | pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l   |