

plateau roulant

force 500 kg, longueur x largeur 660 x 815 mm, rehausses : poignée, barre de poussée rabattable, en bois, avec bandage polyuréthane

Numéro d'article: 244014



plateau roulant

- force 500 kg
- longueur x largeur 660 x 815 mm
- rehausses : poignée, barre de poussée rabattable
- Hauteur de poignée 1000 mm
- en bois
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage polyuréthane

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention		1000 mm
type de chariot	plateau roulant	Structure de la plateforme	ajouré
rehausses	poignée	matériau	bois
fonction rehausses	barre de poussée rabattable	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes

charge	500 kg	pneumatique	polyuréthane
longueur	660 mm	Diamètre de roue	125 mm
largeur	815 mm	Poids	16,6 kg