

Treston bac pour rayonnages et armoires

TRESTON

hauteur x largeur x profondeur 100 x
132 x 500 mm, en Polypropylène, en
rouge

lot 20 pièce



Numéro d'article: 272126

bac pour rayonnages et armoires









- convient pour tous les rayonnages rotatifs, armoires et postes de travail en industrie classiques
- hauteur x largeur x profondeur 100 x 132 x 500 mm
- en Polypropylène
- en rouge
- fond intérieur ondulé
- largeurs identiques gerbables
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- volume de livraison : étiquettes avec protection incluses
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| type de récipient | bac pour rayonnages et armoires | gerbable | oui |
| convient pour (produit/matériau) | rayonnages rotatifs, armoires, établis | emboîtable | non |
| norme européenne | non | convient pour aliments | non |
| hauteur | 100 mm | soubassement | intérieur ondulé |
| largeur | 132 mm | couleur | rouge |
| profondeur | 500 mm | résistance à la température | -20 °C à +75 °C |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--|
| hauteur intérieure | 90 mm | résistance | résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants |
| largeur intérieure | 110 mm | volume de livraison | étiquettes avec protection incluses |
| profondeur intérieure | 457 mm | garantie | 5 années |
| matériau | Polypropylène | Poids | 10,2 kg |
| conducteur d'électricité | non | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 215728 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm |
| 221120 |  | papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 223712 |  | stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent |
| 242396 |  | rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni |
| 504734 |  | tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes |
| 529928 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |