

élingue

2 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 2800 / 2000 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 14 mm, avec crochet à large ouverture

Numéro d'article: 505010



Élingue

2 brins

élingue

- 2 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 2800 / 2000 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 14 mm
- avec crochet à large ouverture
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	2 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à large ouverture
charge (simple directe)	2800 kg	Diamètre du câble de levage	14 mm
Force 0-45°	2800 kg	matériau	acier

Force 45-60°	2000 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	4,43 kg

Accessoires

505030	.	Allongement pour élingue, force 2800 kg, 2 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---