

Feuille de données du produit



Article N°: B1345L Diable porte-chaises

Equipements de manutention



Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325L et d'un support en tube acier avec revêtement PVC à boulonner. En desserrant 2 vis le support peut être réglé en hauteur. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues gonflables sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Profondeur support : 500mm, Largeur : 320 mm, Charge : 70 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Largeur bavette (mm)	320
Prof. bavette (mm)	250
Largeur totale (mm)	580
Profondeur totale (mm)	862
Hauteur totale (mm)	1300
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	260 x 85
Configuration	für Stühle
Remarques	Charge du support: 70 kg
Poids (kg)	16
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976613451