



Art.-Nr.: 02237
Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm²
4-polig, Ausführung "A"

Zugang 2x 25 mm², 3x 4 Abgänge 16 mm², 1x 12 Abgänge 16 mm²

Standards :
DIN VDE 0603-2/03.98

Elektrische Werte :
500 V

Mechanische Werte :
Breite x Höhe x Tiefe (mm): 151 x 40 x 50
Gewicht (g): 437
Schnappbefestigung senkrecht und waagrecht

Klemmstellen :
Zugang Schraube M6 :
10 - 25 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,
6 - 16 mm², feindrätig mit Aderendhülse
Md 3 Nm

Abgang Schraube M5 :
6 - 16 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,
4 - 10 mm², feindrätig mit Aderendhülse
Md 3 Nm

Werkstoffeigenschaften :
Basiskörper:

temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Werkstoffeigenschaften :

Schraube Zugang:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Schraube Abgang:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Klemmenkörper :

Messing

Hinweise :

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

Zubehör für Artikel 02237 :

78491 Abdeckprofil

1 m lang, für Hauptleitungsabzweigklemme