



Product data sheet

Art nr.: 4562 Bandenwagen

Transportmiddelen



Voor het comfortabel verzamelen van banden en wielen. Bandendrager met robuuste rollenbaan met doorvalbeveiliging voor het licht verschuiven van geladen banden en wielen met 550 - 850 mm Ø. Bovenste etage op 1.253 of 1.153 mm inschroefbaar, draagvermogen 80 kg. Een kopzijde met trap, die zich onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, de wagen wordt automatisch geblokkeerd. Veilige stand op de bovenste etage door een uitbreidingsplatform. Veiligheidsbeugelom aan vast te houden en te ondersteunen. Trap d.m.v. een gasdrukveer opklapbaar. 4 Zwenkwielen met TPE banden. 2 Zwenkwielen met rem.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	588
Totale lengte (mm)	1343
Totale breedte (mm)	625
Totale hoogte (mm)	1749
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Wenk	voor bandendiameter 550 - 850 mm
Gewicht (kg)	63
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976945620