



# Product data sheet

Art nr.: B1345L Stoelensteekwagen

## Transportmiddelen



Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325L en draagarmen van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van luchtbanden op kunststof velg met rollager. De draagarmen zijn d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd. Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar. De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang. Draagarm lengte 500 mm; draagarm breedte 320 mm; draagvermogen 70 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	300
<b>Schepbreedte (mm)</b>	320
<b>Schepdiepte (mm)</b>	250
<b>Totale breedte (mm)</b>	580
<b>Totale diepte (mm)</b>	862
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1300
<b>Wielen</b>	Lucht
<b>Wielmaat (mm)</b>	260 x 85
<b>Uitvoering</b>	für Stühle
<b>Wenk</b>	Draagvermogen draagarmen: 70 kg
<b>Gewicht (kg)</b>	16
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976613451