

## Productinformatie

# 13 72 8

### KNIPEX WireStripper

Multifunctionele tang voor elektriciens  
Amerikaans model



- Sneller afstrippen: doelgericht positioneren van de geleider door positioneerstukken
- Innovatieve snijhoek, bijzonder krachtige snijkanten: 50% hogere snijcapaciteit en 25% geringere krachtinspanning in vergelijking met courante wire strippers
- Snel en braamvrij inkorten van draadstangen en schroeven in de maten UNC 6-32 en 8-32 tot sterkteklasse 4.6
- Precies geslepen: afstripprofielen voor geleiders van 18-10 AWG(massief), 20-12 AWG (fijnradig)
- Eenvoudig knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2")
- Multifunctionele grijpvlakken voor het betrouwbaar grijpen, vasthouden en buigen van plat en rond materiaal en voor het vlechten van aders
- Hoge stabiliteit en goede toegankelijkheid dankzij hybride punten op de kop van de tang, die plat en breed zijn
- Comfortabel: aangename openingswijdte, grepen met een ergonomische vorm, geïntegreerde openingsveer die frequent knippen vergemakkelijkt
- Ideaal voor rechts- en linkshandigen: vastzetmechanisme dat aan beide zijden is te bedienen
- Met markante buitenkant voor het ontbramen van kunststofbuizen
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen	
Artikel-nr.	13 72 8
EAN	4003773086680
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	285 g
Afmetingen	200 x 55 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	1/2 inch
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





