

Información sobre productos

86 02 250

Tenazas llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Con escala para ajustar la anchura de boca aparte de la pieza a trabajar
- Herramienta ajustable para atornillar
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	86 02 250
EAN	4003773082392
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	485 g
Dimensiones	250 x 55 x 18 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

