

stationaire heftafel

draagvermogen 2000 kg, gesloten platform, platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm, nuttige slag 2600 mm, dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 140597

Schaarheftafel

met dubbelvoudige schaar

stationaire heftafel


- draagvermogen 2000 kg
- gesloten platform
- platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- van gladde plaat gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- nuttige slag 2600 mm
- bouwhoogte 500 mm
- heftijd 48 sec
- hefuitvoering elektrisch
- zeer veilig door dodemansbesturing
- dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 2,9 kW
- met 400V/24 V DC
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- gewicht 1000 kg

Technische details






hijswerktuig	heftafel	kleur platform	blauw // RAL 5015
heftafeltype	stationaire heftafel	bediening heffing	elektrisch

draagvermogen	2000 kg	scharen uitvoering	dubbele schaar
lengte platform	2000 mm	materiaal	staal
breedte platform	1000 mm	oppervlak schaar	gelakt
hefhoogte (min.)	500 mm	kleur schaar	blauw // RAL 5015
hefhoogte (max.)	2600 mm	energieverbruik	2,9 kW
slagtijd	48 sec	spanningsvoorzorging	400V/24 V DC
nuttige slag	2600 mm	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
bouwhoogte	500 mm	wiegfunctie	nee
platformtype	gesloten platform	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
materiaal platform	gladde plaat	gewicht	1000 kg
oppervlak platform	gelakt		

Gerelateerde Producten

141192		uitrustingspakket, voor schaarheftafel, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

149422		tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m
670488		hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood