

ZARGES

Aluminium rolcontainer

K 424 XC

hoogte x lengte x breedte 485 x 800 x 685 mm, inhoud 195 l, wanden met rondom lopende rillen, onderbouw 2 wielen

Artikelnummer: 146445



ZARGES Aluminium transportkist K 424 XC

Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 485 x 800 x 685 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 380 x 750 x 635 mm
- inhoud 195 l
- wanden met rondom lopende rillen
- scharnierdeksel met dekselbanden
- afsluitbaar met steekslot
- stapelhoek
- onderbouw 2 wielen
- uittrekgreep, geveerde valgreep
- levering inclusief inlegement van polyethyleen schuim
- 10 jaar garantie

Technische details


baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	stapelbaar door	stapelhoek
inhoud	195 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	draaginstallatie	uittrekgreep, geveerde valgreep
hoogte	485 mm	nestbaar	nee
binnenhoogte	380 mm	onderrijdbaar	nee
lengte	800 mm	onderbouw	2 wielen
binnenlengte	750 mm	sluitsysteem	steekslot
breedte	685 mm	sluitingen aantal	2 stuks
binnenbreedte	635 mm	inhoud levering	inclusief inlegement van polyethyleen schuim
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	12,5 kg
deksel uitrusting	dekselbanden		

Gerelateerde Producten

146450		wielenset, voor transportkist, banden massief rubber, draagvermogen 50 kg, wiel Ø 125 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof
146451		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm
146452		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 420 x 260 mm
146453		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 150 x 260 mm
146465		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm
146471		plukschuim, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 410 x 750 x 635 mm, van polyurethaan

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035

		lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag