

## haspel

behuizing gesloten, slanglengte 15 m, voor perslucht, water, 20 bar, DN 6

Artikelnummer: 149838



## Slanghaspel

### Voor water en perslucht

haspel

- van kunststof in blauw
- behuizing gesloten
- slanglengte 15 m
- voor perslucht, water
- 20 bar
- DN 6
- aansluiting 1/4"
- bouwhoogte 309 mm
- slanghaspel met handmatig vergrendelingsstelsel tegen losraken van de rem
- ter bevestiging aan de muur of het plafond
- met slang van polyurethaan
- levering inclusief bevestigingsmateriaal

## Technische details

|                       |          |                   |           |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------|
| uitrusting werkplaats | haspel   | bouwhoogte        | 309 mm    |
| type behuizing        | gesloten | materiaal         | kunststof |
| slanglengte           | 15 m     | kleur             | blauw     |
| binnendiameter        | DN 6     | incl. slang/kabel | ja        |

|             |                  |                 |                                 |
|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| aansluiting | 1/4"             | materiaal slang | polyurethaan                    |
| medium      | perslucht, water | inhoud levering | inclusief bevestigingsmateriaal |
| max. druk   | 20 bar           | gewicht         | 7,1 kg                          |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |    | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit   |
| 221140 |    | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit  |
| 221143 |    | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221242 |    | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart  |
| 221330 |   | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie   |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 501757 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit |
| 505160 |  | presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog   |
| 591199 |  | perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm   |