

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm, platform van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met 1 lade(n), hoogte x lengte x breedte 950 x 1250 x 700 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 158111



Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 600 kg

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met 1 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 950 x 1250 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel transportwagen

banden TPE

type wagen	kastwagen	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	600 kg	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	1150 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	700 mm	materiaal	staal/hout
wagen uitrusting	1 lade	elektrisch geleidend	nee
materiaal platform	hout	schuifbeugel	1 stuks
laden aantal	1 stuks	wielstand	rechthoekig
hoogte	950 mm	oppervlak	m. poedercoating
etages aantal	2 stuks	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1250 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	700 mm	gewicht	52 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		

Gerelateerde Producten

157958



centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm

158409



wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar