

## Rollcart fietsaanhanger



draagvermogen 0,4 t, laadvlak  
lengte x breedte 1105 x 535 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw 4 schotten, frame met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen,  
met lucht-banden op plaatstaal-  
velg



**Artikelnummer: 158256**

## Rollcart Fietsaanhanger

### Draagvermogen 400 kg

fietsaanhanger

- draagvermogen 0,4 t
- laadvlak lengte x breedte 1105 x 535 mm
- laadhoogte 255 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 4 schotten
- dissel met vastgelaste halve kogelschaal
- met 2 ondergebouwde steunbogen
- frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 wielen
- met lucht-banden op plaatstaal-velg
- levering inclusief aanhangerkoppeling met zadelpenadapter, kogelpen en klem

transporttoestel	aanhangwagen	diesel	met vastgelaste halve kogelschaal
type aanhangwagen	fietsaanhanger	wielen aantal/soort	2 wielen
materiaal	staal	banden	lucht
draagvermogen	0,4 †	wiel-ø	400 mm
laadhoogte	255 mm	wielbreedte	100 mm
lengte laadvlak	1105 mm	materiaal velg	plaatstaal
breedte laadvlak	535 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
constructies	4 schotten	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	zeefdrukplaat	frame uitrusting	2 ondergebouwde steunbogen
oppervlak platform	antislip	inhoud levering	aanhangerkoppeling met zadelpenadapter, kogelpen, klem
platform uitvoering	Waterdicht	gewicht	34 kg