

Rollcart chariots pour charges longues



force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues et 2 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 158283

Rollcart Chariot pour charges longues

Force 2000 kg

chariots pour charges longues

- force 2000 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 600 mm
- hauteur de charge 420 mm
- plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement
- rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roues et 2 roulettes pivotantes
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rhombique
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

longueur 2000 mm

type de chariot	chariots pour charges longues	largeur	720 mm
charge	2000 kg	Structure de la plateforme	ouvert
rehausses	4 ranches	équipement de plateforme	2 compartiments de rangement
fonction rehausses	ranchers amovibles	nombre/type de roulettes	2 roues et 2 roulettes pivotantes
longueur de plateau	2000 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	600 mm	disposition des roues	rhombique
hauteur de charge	420 mm	surface	finition peinture époxy
Rancher longueur utile	600 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
barre directrice	non	Poids	106 kg