


pont de chargement

longueur x largeur 1000 x 1250 mm,
force 4000 kg, en aluminium

Numéro d'article: 199771



Pont

pont de chargement






- longueur x largeur 1000 x 1250 mm
- force 4000 kg
- différence de hauteur min. / max. 0 / 90 mm
- angle de chargement plat avec plateforme articulée
- en aluminium
- surface de roulement antidérapant
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| équipement du poste de travail | moyen de chargement | charge | 4000 kg |
| type d'aide au chargement | pont de chargement | équipement aide au chargement | angle de chargement plat avec plateforme articulée |
| longueur | 1000 mm | matériau | aluminium |
| largeur | 1250 mm | surface de roulement | antidérapant |

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|
| différence de hauteur min. | 0 mm | certification | GS |
| différence de hauteur max. | 90 mm | Poids | 36 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148637 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite |
| 202880 |  | diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 204206 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 400932 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |