

Lutz elektrovatpomp

voor geconcentreerde logen en zuren met een maximale viscositeit van 800 mPas, maximale pompcapaciteit 83 liter per minuut, dompeldiepte 1200 mm


Artikelnummer: 206144



Lutz Elektrische vat- en containerpomp

elektrovatpomp

- voor geconcentreerde logen en zuren met een maximale viscositeit van 800 mPas
- maximale pompcapaciteit 83 liter per minuut
- transporthoogte 18 m
- dompeldiepte 1200 mm
- motor met 540 W
- pomp van polyvinylideenfluoride
- met GS-vignet



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	transporthoogte/zuighoogte	18 m
vaten-/containerhandling	pomp	dompeldiepte	1200 mm
pomptype	elektrovatpomp	set	nee
medium	geconcentreerde logen en zuren	materiaal pomp	polyvinylideenfluoride
max. viscositeit	800 mPas	motorvermogen	540 W
opslagbak	vat, container	certificering	GS
bediening	elektrisch	gewicht	7,5 kg
max. pompcapaciteit l/min	83 l/min		