

## RAPIDLIFT transpalette Royal XL



force 3000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 80 mm



Numéro d'article: 210798

## RAPIDLIFT Transpalette Royal XL

### Force 3000 kg

transpalette

- force 3000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 200 mm
- galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 80 mm
- hauteur de levage 210 mm / hauteur abaissée 90 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- longueur 1525 mm
- poids 95 kg

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	Diamètre de galets de fourche	80 mm
type de chariot de levage	transpalette	Largeur de galet de fourche	75 mm
charge	3000 kg	diamètre des roulettes pivotante	200 mm
longueur de fourche	1150 mm	largeur des roulettes pivotantes	75 mm
largeur dents de fourche	160 mm	longueur	1525 mm
largeur de portée	540 mm	braquage	180 °
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide	non
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Exécution du timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	90 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	210 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	couleur des fourches	orangé sang // RAL2002
matériau galets de fourche	polyuréthane	couleur du timon	noir
galets de fourche	tandem	Poids	95 kg

## Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	--	--

## Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

509659		conteneurs IBC, hauteur x longueur x largeur 1013 x 800 x 1200 mm, capacité 600 l, ouverture de remplissage de Ø 150 mm, pour modèle standard, avec soupape de vidange LN 50, ouverture scellée avec platine aluminium, en polyéthylène en blanc nature, avec palette plastique
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein