

## kast voor gevaarlijke stoffen Q-PEGASUS-90 WDA CL

geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1953 x 599 x 615 mm, 6 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



**10**  
YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 213221



## Veiligheidskast Q-PEGASUS-90 WDA CL

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1953 x 599 x 615 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1647 x 450 x 522 mm
- constructie van staal
- Veilig afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend
- met deurblokkering



- deuropeningshoek 89 °
- automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
- 6 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat
- draagvermogen per niveau 150 kg
- opvangvolume opvangbak 4,5 l
- opvangvolume bodemopvangbak 11 l
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- ventilatie met geïntegreerd systeem
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	openingshoek deur	89 °
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	deur uitrusting	deurblokkering
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	veiligheidsuitrusting kast	automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
opslagplaats	in de werkruimte	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en giftige stoffen	sluitsysteem	profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	toepassing deur	beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend
hoogte	1953 mm	greep	beugelgreep
breedte	599 mm	materiaal	staal
diepte	615 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
binnenhoogte	1647 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
binnenbreedte	450 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
binnendiepte	522 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
kast uitrusting	uittrekbaar legbord, bodemopvangbak	oppervlak front	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	opvanglegborden	onderbouw	onderrijdsokkel en stelschroeven
legbord-/niveautype	bodemopvangbak met	levering	voorgemonteerd

(onderste ni	geperforeerde afdekplaat		
opvangvolume opvangbak	4,5 l	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak conform StawaR getest
draagvermogen legbord	150 kg	certificering	GS
vloeropvangbak	ja	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
opvangvolume vloeropvangbak	11 l	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
ventilatie kast	systeem geïntegreerd	garantie	10 jaar
aansluitmogelijkheden kast	voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)	gewicht	344 kg

## Gerelateerde Producten

213130		ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm
213131		ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm