

Raja pallethefwagen



draagvermogen 2500 kg, met hydraulisch systeem Quick-Lift, vorklengte 1150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden

Artikelnummer: 221311



Raja Palletheftruck

Voor tijdbesparend transport in bedrijf

pallethefwagen

- draagvermogen 2500 kg
- met hydraulisch systeem Quick-Lift
- vorklengte 1150 mm
- zwenkwielen met rubber-banden
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - neutraal - neerlaten
- hydrauliek met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- lengte 1550 mm
- gewicht 70 kg









Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1550 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte	525 mm
draagvermogen	2500 kg	heffunctie	hydraulisch systeem Quick-

			Lift
lengte vork	1150 mm	snelheffing	ja
bediening heffing	handmatig	hydraulica uitrusting	overdrukventiel, instelbare neerlaatsnelheid
bediening wielonderstel	handmatig	wiegfunctie	nee
materiaal zwenkwiel	rubber	dissel	functies heffen-neutraal-neerlaten
materiaal vorkwielen	polyurethaan	materiaal	staal
vorkrol	tandem	gewicht	70 kg
hoogte	1220 mm		

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood