

## Hymer inhangstellingladder 8612

balklengte 3,27 m, voor verticale hoogte tot 2,77 m, 12 verstevigde, sterk geprofileerde treden, met 2 inhanghaak voor buisdiameter 30 mm, van aluminium

Artikelnummer: 231296



**HYMER**



### inhangstellingladder

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- balklengte 3,27 m
- standhoogte 2,08 m
- reikhoogte 4,08 m
- voor verticale hoogte tot 2,77 m
- 12 verstevigde, sterk geprofileerde treden
- trede breedte x diepte 370 x 80 mm
- met 2 inhanghaak voor buisdiameter 30 mm
- breedte 425 mm
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium









- gewicht 8,3 kg
- veiligheidsinstructie: ladder mag alleen ingehangen worden gebruikt
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	stelling-inhangladder	diepte trede	80 mm
laddertype	inhangstellingladder	breedte	425 mm
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	onderbouw	vervangbare laddervoeten
materiaal	aluminium	inhanghaken aantal	2 stuks
gebruik	eenzijdig	voor buisdiameter	30 mm
lengte paal	3,27 m	ladder voor op de trap	nee
standhoogte	2,08 m	in-/uitklapbaar	nee
	4,08 m	verrijdbaar	nee
voor verticale hoogte tot	2,77 m	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
treden aantal	12	garantie	10 jaar
type trede/sport	verstevigde, sterk geprofileerde treden	gewicht	8,3 kg
breedte treden	370 mm		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE