

antivermoeidheidsmat Amsterdam

metergoed, hoogte x breedte 14 x 1220 mm, vuurvast, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs, antislip, koude-isolerend en schokabsorberend, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235473


antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen, magazijnen, maar ook architectenbureaus of supermarkten / voor zwaar gebruik
- metergoed
- hoogte x breedte 14 x 1220 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs
- afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- antislip, koude-isolerend en schokabsorberend
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest
- vuurvast conform brandveiligheidsklasse Bfl-S1 en NFSI® gecertificeerd





Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen, antislip-onderlaag
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	vloerbedekking functie	antislip, koude-isolerend, schokabsorberend
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	moeilijk ontvlambaar	nee
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	bestendigheid	oliën, chemicaliën
plaats van toepassing	binnen	berijdbaar	ja
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl met pvc-laminering	brandveiligheid	vuurvast
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	norm	DIN 51130 // BGR 181
kleur	grijs	certificering	brandveiligheidsklasse Bfl-S1 // NFSI®
hoogte	14 mm	gewicht	7,4 kg
breedte	1220 mm		

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht