


opvangbak classic-line

voor kleinemballage, opvangvolume 30 l, hoogte x breedte x diepte 200 x 584 x 392 mm, met rooster van polyethyleen in zwart, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 235644



opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 584 x 392 mm
- met rooster van polyethyleen in zwart
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie



Technische details





opslagtype gevaarlijke stoffen

opvangbak

materiaal staal

type opvangbak	opvangbak	oppervlak	m. poedercoating
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
capaciteit	kleinemballage	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	30 l	materiaal rooster	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	kleur rooster	zwart
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	onderbouw	voeten
hoogte	200 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	584 mm	garantie	5 jaar
diepte	392 mm	gewicht	14,16 kg

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen