

## jerrycan de sécurité FALCON

Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives, en acier, capacité 10 l, hauteur x largeur x profondeur 280 x 170 x 340 mm



Numéro d'article: 235817



### jerrycan de sécurité

- Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives
- en acier
- capacité 10 l
- hauteur x largeur x profondeur 280 x 170 x 340 mm
- verrouillable avec fermeture à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec tube d'écoulement flexible
- avec homologation UN pour le transport de substances liquides des groupes d'emballage I, II et III
- livré étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	récipient de sécurité	profondeur	340 mm
type de jerrycan	jerrycan de sécurité	diamètre	20 mm
capacité	10 l	fermeture	fermeture à vis
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives	coupe-flammes	non
convient pour (application)	remplissage/transvasement, dosage, distribution et stockage	homologation	homologation UN
matériau	acier	compensation de vide / surpressi	oui
surface extérieure	galvanisé // laqué	Expiration	tube d'écoulement flexible
couleur extérieure	jaune	volume de livraison	étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses
hauteur	280 mm	Poids	3,2 kg
largeur	170 mm		