

Wilms

Elektrische verwarming

EL3

Met 1 verwarmingsstand(en),
hoogte x lengte x breedte 310 x 400
x 335 mm, eenvoudig te dragen
door draaggreep, in zwart/geel

Artikelnummer: 243736



Wilms



Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 1 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 3 kW, luchtcapaciteit 200 m³/h
- hoogte x lengte x breedte 310 x 400 x 335 mm
- spanningsverzorging netadapter 230V/50 Hz
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- temperatuurbereik 0 °C tot +40 °C
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Radiaalventilator
- Ook alleen als ventilator te gebruiken
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in zwart/geel

kantoorhulp	verwarming	temperatuurbereik	0 °C tot +40 °C
type verwarming	Elektrische verwarming	kleur	zwart/geel
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	ventilator type	Radiaalventilator
verwarmingsniveaus	1	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	3 kW	Verwarming functie	alleen ventilator
	200 m³/h	greep	draaggreep
hoogte	310 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
lengte	400 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
breedte	335 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	13 kg
ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen		

Gerelateerde Producten

243742



Hete luchtslang, Voor Elektrische verwarming, Lengte x diameter 7,6 m x 100 mm, in geel/zwart