

Moravia kabelbrug MORION

MORAVIA
kompetent und fair

Voor snelheden < 10 km/h, eindstuk met groef, breedte x diepte 590 x 190 mm, overrijdhoogte 50 mm, van hard rubber in zwart, 5 kabelkanalen, 38 x 35 mm

Artikelnummer: 254251



kabelbrug





- Voor snelheden < 10 km/h
- eindstuk met groef
- breedte x diepte 590 x 190 mm
- overrijdhoogte 50 mm
- van hard rubber in zwart
- uitgerust met geribbeld, antislipprofiel
- 5 kabelkanalen, 38 x 35 mm

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	materiaal verkeersdrempel	hard rubber
veiligheidsuitrusting	kabelbrug	kleur element	zwart
max. snelheid	10 km/h	verkeersdrempels uitrusting	antislipprofiel
element	eindstuk met groef	kabelkanaal aantal	5 kabelkanalen
breedte	590 mm	afmetingen kabelkanaal	38 x 35 mm
diepte	190 mm	gewicht	3,5 kg

overrijdhoogte 50 mm

Dit past ook bij ...

141963		hoofdcilinder, vorm rond, hoogte x diameter 760 x 100 mm, van polyethyleen in rood/wit, retro-reflecterend, paal zelfoprichtend en in geval van nood overrijdbaar, zonder voet
226210		fietsenrek, hoogte x lengte x diepte 250 x 1580 x 390 mm, 5 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (gelast) met corrosiebeschermende zinklaag
361701		parkeerbeugel, hoogte x breedte 500 x 760 mm, van staal vuurverzinkt in aluminium-rood, in-/uitklapbaar, afsluitbaar met cilinderslot, voor vastschroeven
520056		hoekbescherming, vorm hoek, hoogte x lengte x breedte 30 x 1000 x 30 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend