

## Moravia glissière de protection anticollision BLACK BULL XL

**MORAVIA**  
kompetent und fair

élément : élément de terminaison,  
convient pour le intérieur, hauteur x  
largeur x profondeur 100 x 40 x 40  
mm, en acier de qualité avec  
revêtement en plastique résistant à  
l'usure coloris jaune, À emboîter



Numéro d'article: 273989



glissière de protection anticollision

- élément : élément de terminaison
- convient pour le intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 100 x 40 x 40 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- avec capuchon
- en acier de qualité avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune
- À emboîter



## Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	3 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	À emboîter
type de protection anti-collision	glissière de protection anticollision	équipement protection anticollis	capuchon
élément	élément de terminaison	matériau	acier de qualité
lieu d'utilisation	intérieur	surface de protection anti-collision	avec revêtement en plastique
hauteur	100 mm	couleur de la protection anti-co	jaune
largeur	40 mm	Poids	1,5 kg
profondeur	40 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
224763		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai de voirie, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 600 mm, manche bois, pour tous types de saleté sur sols rugueux
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm