


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 305937



hofsysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm
- veldlast 2500 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen




















- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details



| meubeltype | stelling | gebruik | eenzijdig |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| stellingtype | systeemstelling | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | verzinkt // m. kunststof coating |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating |
| materiaal | staal | opstelhoek uitrichting | recht |
| hoogte | 2500 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren |
| breedte | 1010 mm | staander uitrusting | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| diepte | 535 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| vaklast | 330 kg | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| veldlast | 2500 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| vakbreedte | 1000 mm | levering | gedemonteerd |
| vakdiepte | 500 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | garantie | 5 jaar |
| legborden / niveaus uitrusting | veiligheidsrand | gewicht | 49,13 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 100946 |  | lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 100 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 100947 |  | lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 150 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 100948 |  | lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 200 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 102633 |  | ladeblok, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 1025 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs |
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 304763 |  | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 369474 |  | systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 535 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 589517 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand |
| 589754 |  | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand |
| 589787 |  | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm |
| 597796 |  | vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 599678 |  | stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 599714 |  | stortgoedbak, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 599747 |  | verdeelschot, voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 599805 |  | bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1000 mm, uitgerust met diagonaalschoren, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 601011 |  | dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot |

| | | |
|--------|---|---|
| 645458 |  | stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 535 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 652497 |  | legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 330 kg, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 865272 |  | schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 862489 |  | stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |