

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 346526



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 300 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 58 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	235 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm

banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	200 mm	uitlading	58 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	lengte plaat	135 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	110 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	105x75/80 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	11 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	zonder	gewicht	1,88 kg

Gerelateerde Producten

347755



wiel, draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken