

stapelbak

hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, inhoud 20 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 527539



Industriële stapelbak

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 116 x 567 x 367 mm
- inhoud 20 l
- draagvermogen 30 kg
- belasting 400 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder
- met stapelrand veilig Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen



Technische details

baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder
inhoud	20 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	120 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	600 mm	draagvermogen	30 kg
breedte	400 mm	last	400 kg
binnenhoogte	116 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	567 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	367 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
stapelbaar door	stapelrand	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	rood
vouwbaar	nee	gewicht	1,5 kg

Gerelateerde Producten

527566		oplegdeksel, van polypropyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in grijs
527577		scharnierdeksel, van polypropyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in grijs
527587		krokodildeksel, van polypropyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in grijs
527588		inzetbak, voor stapelbak, hoogte x lengte x breedte 80 x 560 x 178 mm, deling 1/2, van polypropyleen
527589		inzetbak, voor stapelbak, hoogte x lengte x breedte 80 x 280 x 178 mm, deling 1/4, van polypropyleen

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag