

Hupfer RVS etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 587307



HUPFER
we make work flow



Hupfer RVS-etagewagen

standaarduitvoering

RVS etagewagen

- draagvermogen 150 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 1265 x 1095 x 695 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	diameter wiel	125 mm
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal	RVS	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	1000 mm	hoogte	1265 mm
breedte laadvlak	600 mm	lengte	1095 mm

etages aantal	4 stuks	breedte	695 mm
etage-afstand	278 mm	euronorm	nee
materiaal platform	RVS	constructies	geen
platform uitrusting	afrolrand	in-/uitklapbaar	nee
platform uitvoering	geluiddempend	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	uitvoering	standaarduitvoering
banden	massief rubber	gewicht	33 kg

Gerelateerde Producten

501943



bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS

Dit past ook bij ...

503397



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 154 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs

527618



Euronorm-koffer, hoogte x lengte x breedte 130 x 400 x 300 mm, inhoud 11 l, met bestekvak, van polyethyleen in blauw, met scharnierdeksel

532084



onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden