

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



**BS ROLLEN**

Artikelnummer: 712974

## BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvankappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	195 mm
	roltype	naaflengte	60 mm
	bouwmodel	naafboorgat	20 mm
	draagvermogen	wielbreedte	40 mm

banden	massief rubber	uitlading	11 mm
wiel-ø	160 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	135 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
draadvangkappen	nee	gewicht	1,85 kg

## Gerelateerde Producten

713026



wiel, draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken