

bac gerbable norme Europe Basic

hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, en polypropylène en marron, Parois ajourés, fond ajourés

Numéro d'article: 757462



Bac gerbable norme Europe Basic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en marron
- Parois ajourés, fond ajourés
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


soubassement ajourés

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| norme européenne | oui | fond renforcé par | rainures de renfort |
| capacité | 43 l | couvercle | en accessoires (non compris) |
| hauteur | 240 mm | convient pour aliments | oui |
| longueur | 600 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| largeur | 400 mm | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| matériau | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| recyclable | oui | dispositif de support | poignées coquilles |
| gerbable | oui | couleur | marron |
| emboîtable | non | garantie | 5 années |
| pliable | non | Poids | 1,7 kg |
| structure de cloison | ajourés | | |

Accessoires

| | | |
|--------|--|---|
| 707136 |  | couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm |
| 757305 |  | Pince pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable |
| 763341 |  | couvercle coiffant, en polyéthylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
|--------|---|---|