


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 862489



hofs Traversenstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm
- veldlast 2100 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm



















- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	systeemstelling	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak traversen	verzinkt // m. kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
hoogte	2500 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
breedte	1010 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	635 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	330 kg	kleur traversen	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	2100 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	1000 mm	levering	gedemonteerd
vakdiepte	600 mm	certificering	RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	61,78 kg

Gerelateerde Producten

		lichtgrijs
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589594		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589754		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589787		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
599678		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599827		kledingstang, voor inhaakstelling, breedte 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599882		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
601011		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
652511		legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 330 kg, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870206		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
870228		dubbele vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 1000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
870523		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870895		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 600 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, perforatieplaatwand

Dit past ook bij ...

		in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten