

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 900 x 1200 x 800 mm, inhoud 0,7 m³, draagvermogen 1500 kg, onderbouw voeten, zijplaten massief plaatstaal, gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 973854



Bauer Kiepbak

voor heftrucktraverse


kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 900 x 1200 x 800 mm
- inhoud 0,7 m³
- draagvermogen 1500 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt
- door 2 pennen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- legbord met profiel
- zijplaten massief plaatstaal
- staalconstructie
- gelakt in RAL2000 geeloranje
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 87 kg

Technische details

baktype	kiepbak	inrijddiepte	420 mm
inhoud	0,7 m ³	inrijdbreedte	700 mm
hoogte	900 mm	kraan	nee
lengte	1200 mm	stapelbaar	ja
breedte	800 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	1500 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaaldikte stortwand	3 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
wand uitvoering	massief plaatstaal	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
stabiliteit / versterking / vers	geprofileerde zijwanden en bodem // versterkte rand	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	met profiel	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	inhoud levering	zonder stapeltraverse
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	bak uitrusting	door 2 pennen aan de traverse draaibaar
onderrijdbaar	nee	gewicht	87 kg
onderbouw	voeten		

Gerelateerde Producten

345341		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
518122		tweedelig klapdeksel, van staal, voor Gaasbox, breedte x diepte 800 x 1200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
967079		heftrucktraverse, voor kiepbak met 0,7 m ³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 980 x 945 x 930 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs