




EN 388:2016

EN 407



3321B



X1XXXX

Kev-Thermo Nitril-Feinstrickhandschuh,

Kev-Thermo Nitril-Feinstrickhandschuh, gelb / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Kevlar® Paraaramid - Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, Schnittschutzklasse 4, guter Schnitt- und Hitzeschutz, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, flexibel, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, gute Alternative zum Lederhandschuh

Artikel-Nr.: 791

Beschreibung: Kev-Thermo Nitril-Feinstrickhandschuh, gelb / schwarz, mit Punktbenoppung

Material: Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen Träger: Kevlar® Paraaramid

Farbe: grau / schwarz

Größe: 8,9,10,11

Normen: Kategorie II EN 388:2016 Level 3321B EN 407 X1XXXX

Verpackungs Einheiten: 12 Paar / 144 Paar

Stulpenart: Strickbund

Schutzklasse Kategorie PSA: PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.

Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp: Beschichtet & benopp

Gauge: 13

Herstellungsverfahren für Liner: Gestrickt

EN 388:2016

- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit: 3
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit ISO: B

EN 407

- Brennverhalten: X
- Kontakt: 1
- Konvektion: X
- Strahlend: X
- Geschmolzenes Metall: X
- Geschmolzenes Metall: X

Rutschsicherheit: trocken
ölig / fettig

- ■ ■ □ Abrieb
- ■ ■ □ Schnitt
- ■ □ □ Weiterreißfestigkeit
- □ □ □ Durchstich
- ■ ■ ■ Rutschsicherheit
- ■ ■ ■ Feingefühl
- □ □ □ Atmungsaktivität
- ■ □ □ Nässeschutz



Trägermaterial:	Acryl Kevlar®
Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Thermische Risiken
